

Réacteur En Verre Simple 10-50L

Numéro d'article: KR-10S



Introduction

Vous recherchez un système de réacteur monoverre fiable pour votre laboratoire ? Notre réacteur 10-50L offre un contrôle précis de la température et de l'agitation, un support durable et des fonctions de sécurité pour les réactions synthétiques, la distillation, etc. Les options personnalisables et les services sur mesure de KinTek sont là pour répondre à vos besoins.

[En savoir plus](#)

Modèle	KGR-10	KGR-20	KGR-30	KGR-50
Volume du réacteur	10L	20L	30L	50L
Puissance d'agitation	60W	90W	180W	180W
Max. Torgue	132N/cm	200N/cm	200N/cm	273N/cm
Étanchéité des ports	PTFE			
Contrôle de vitesse	Régulation de la vitesse en continu Knop			
Vitesse d'agitation	0-650 tr/min			
Température de fonctionnement	-80~250°C			
Vide	0.098Mpa			
Protection de sécurité	Protection contre les surintensités/défauts à la terre/surchauffe			
Environnement de travail	5-35°C			
Source de courant	110-440V, 50/60Hz			
Dimensions hors tout	600*580*2000 millimètres	700*580*2100 millimètres	640*600*2280 millimètres	700*630*2500mm
Poids net	75 kg	125 kg	135kg	140kg