

1700°C Four À Moufle

Numéro d'article: KT-17M



Introduction

Obtenez un contrôle supérieur de la chaleur avec notre four à moufle 1700°C. Équipé d'un microprocesseur de température intelligent, d'un contrôleur à écran tactile TFT et de matériaux d'isolation avancés pour un chauffage précis jusqu'à 1700C. Commandez maintenant !

[En savoir plus](#)

Modèle du four	KT-17M		
Température maximale	1700°C		
Température de travail constante	1600°C		
Matériau de la chambre	Fibre d'alumine japonaise		
Élément chauffant	Disiliciure de molybdène		
Vitesse de chauffe	0-20°C/min		
Capteur de température	Couple thermique de type B		
Contrôleur de température	Régulateur PID numérique/écran tactile		
Précision du contrôle de la température	±1°C		
Uniformité de la température	±5°C		
Alimentation électrique	AC110-220V, 50/60HZ		
Dimensions standard de la chambre Stocks			
Taille de la chambre (mm)	Volume effectif (L)	Taille de la chambre (mm)	Volume effectif (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
Les dimensions et les volumes conçus par les clients sont acceptés.			

Non.	Description	Quantité
1	Fourneau	1
2	Bloc thermique	1
3	Pince à creuset	1
4	Gant résistant à la chaleur	1
5	Manuel d'utilisation	1