

## 2200 °C Graphite Four À Vide

Numéro d'article: KT-VG



### Introduction

Découvrez la puissance du four à vide pour graphite KT-VG - avec une température de travail maximale de 2200°C, il est parfait pour le frittage sous vide de divers matériaux. En savoir plus.

[En savoir plus](#)

Modèle de four	KT-VG		
Température maximale	2200 °C		
Température de travail constante	2100 °C		
Matériau d'isolation de la chambre	Feutre graphite		
Élément chauffant	Barre résistante en graphite		
Vitesse de chauffe	0-10°C/min		
Capteur de température	Thermocouple T/R et thermomètre infrarouge		
Contrôleur de température	Régulateur PID à écran tactile avec PLC		
Précision du contrôle de la température	±1°C		
Alimentation électrique	AC110-440V, 50/60HZ		
<b>Dimensions standard des chambres Stocks</b>			
Taille de la chambre (mm)	Volume effectif (L)	Taille de la chambre (mm)	Volume effectif (L)
200x200x300	12	400x400x600	96
300x300x400	36	500x500x700	150
<b>Les dimensions et les volumes conçus par les clients sont acceptés.</b>			