

40L Circulateur De Refroidissement Bain De Réaction À Température Constante Et Basse Température

Numéro d'article: KCP-40



Introduction

Obtenez une puissance de refroidissement efficace et fiable avec le refroidisseur à circulation KinTek KCP. Avec un max. température de -120°C, c'est un équipement idéal pour différentes circonstances de travail.

[En savoir plus](#)

Modèle	Volume de liquide	Température de travail.	Capacité de refroidissement	Débit de la pompe	Temp. La stabilité	Orifice de tuyau	Dimensions (mm)
KCP40-20	40L	-23-5°C	3780-1150W	70L/min 6-8m	+/-2°C	1/2"	1030*860*1030
KCP40-30		-32-5°C	3960-1200W				
KCP40-40		-40-5°C	4080-1270W				
KCP40-60		-63-5°C	4330-680W				
KCP40-80		-83-5°C	4679-422W				
KCP40-120		-120-5°C	4968-330W				