

40L Circulateur De Refroidissement Bain De Réaction À Température Constante Et Basse Température

Numéro d'article: KCP-40



Introduction

Obtenez une puissance de refroidissement efficace et fiable avec le refroidisseur à circulation KinTek KCP. Avec un max. température de -120°C , c'est un équipement idéal pour différentes circonstances de travail.

[En savoir plus](#)

Modèle	Volume de liquide	Température de travail.	Capacité de refroidissement	Débit de la pompe	Temp. La stabilité	Orifice de tuyau	Dimensions (mm)
KCP40-20	40L	$-23-5^{\circ}\text{C}$	3780-1150W	70L/min 6-8m	$\pm 2^{\circ}\text{C}$	1/2"	1030*860*1030
KCP40-30		$-32-5^{\circ}\text{C}$	3960-1200W				
KCP40-40		$-40-5^{\circ}\text{C}$	4080-1270W				
KCP40-60		$-63-5^{\circ}\text{C}$	4330-680W				
KCP40-80		$-83-5^{\circ}\text{C}$	4679-422W				
KCP40-120		$-120-5^{\circ}\text{C}$	4968-330W				