

# Distillation À Court Trajet 5L

Numéro d'article: SPD-5



## Introduction

Faites l'expérience d'une distillation à court trajet efficace et de haute qualité de 5 litres avec notre verrerie en borosilicate durable, notre manteau de chauffage rapide et notre dispositif de montage délicat. Extrayez et purifiez facilement vos liquides mixtes cibles dans des conditions de vide poussé. Découvrez dès maintenant ses avantages !

[En savoir plus](#)

Verrerie	Matériau verre	Verre à haute teneur en borosilicate 3.3
	Volume du flacon	5L
	Flacon récepteur	3*1000 ml
	Piège à froid	Condenseur de type glace carbonique
Chauffe-ballon	Puissance de chauffage	1100W
	Écart de température	RT-380°C
	Thermomètre	PT100
	Méthode d'agitation	Magnétique
	Pouvoir d'agitation	40W
	Vitesse d'agitation	50-2000RPM
Circulateur de refroidissement	Écart de température	-10-99°C
	Volume de réserve	6L/180*160*150mm
	Débit de la pompe	4L/minute
Pompe à vide	Type de pompe	Pompe à palettes à deux étages
	Taux de pompage	1,1 l/s à 50 Hz ; 1.3L/S à 60HZ
	Pression ultime	3 Pa
	Puissance nominale	400/370kW
	Poids net	19kg
Raccords	Supporteur	Prise SS 150*150mm avec anneau en liège
	Tuyauterie sous vide	Durite en silicone
	Collier de serrage	Inox/Plastique
	Thermomètre	Gamme 0-200°C avec 30cm de longueur