


# Moule De Presse Anti-Fissuration

Numéro d'article: PML



## Introduction

Le moule de presse anti-fissuration est un équipement spécialisé conçu pour mouler des films de formes et de tailles diverses à l'aide d'une pression élevée et d'un chauffage électrique.

[En savoir plus](#)

Modèle d'instrument	PMT
Forme de l'échantillon	
Chauffage de la matrice	Acier à outils allié :Cr12MoV
Dureté du pénétrateur	HRC60-HRC62
Taille de l'échantillon	Φ6□Φ8□Φ10□Φ15□Φ20mm (M)
Profondeur de la cavité	40mm (N)
Dimensions	Φ98*120mm(L*H)
Poids	5Kg
Diagramme de la taille de la presse à poudre hydraulique	