

Four De Levage Inférieur

Numéro d'article: KT-BL



Introduction

Produisez efficacement des lots avec une excellente uniformité de température à l'aide de notre four à levage par le bas. Il comporte deux étages de levage électrique et un contrôle avancé de la température jusqu'à 1600°C.

[En savoir plus](#)

Modèle de four		KT-BL	
Plage de température de travail		1100/1300/1600°C	
Matériau de la chambre		Fibre polycristalline Al2O3	
Élément chauffant		Carbure de silicium/disiliciure de molybdène	
Vitesse de chauffage		0-20°C/min	
Capteur de température		Couple thermique de type K/S/B	
Régulateur de température		Régulateur PID à écran tactile	
Précision du contrôle de la température		±1°C	
Uniformité de la température		±5°C	
Alimentation électrique		AC110-220V, 50/60HZ	
Dimensions standard de la chambre Stocks			
Taille de la chambre (mm)	Volume effectif (L)	Taille de la chambre (mm)	Volume effectif (L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
Les dimensions et les volumes conçus par les clients sont acceptés.			

Non.	Description	Quantité
1	Fourneau	1
2	Bloc thermique	1
3	Pince à creuset	1
4	Gant résistant à la chaleur	1
5	Manuel d'utilisation	1