

Broyeur À Billes Planétaire

Numéro d'article: KT-CPBM



Introduction

La structure verticale de l'armoire, combinée à une conception ergonomique, permet aux utilisateurs de bénéficier d'un confort optimal en position debout. La capacité de traitement maximale est de 2000 ml et la vitesse de 1200 tours par minute.

[En savoir plus](#)

Principe de broyage	Force d'impact et de friction
Matériaux adaptés	Matériaux de petite taille et de dureté moyenne à faible ; fragiles ; secs ou humides
Taille d'entrée des matériaux	< 20 mm
Taille de sortie des matériaux	0,1-20 um
Volume de traitement	2000ml
Vitesse de rotation du disque	1`200 r/min
Matériau du plateau de broyage	Carbure de tungstène ; Céramique ; Agate ; Acier inoxydable ; Acier trempé ; Nylon, etc.
Mode de déplacement du disque planétaire	Mouvement planétaire sur l'axe X
Puissance du moteur	220V/380V AC ,50-60Hz,1500W
Poids net	326 kg
Dimensions de la machine	L780*L700*H1220 mm
Niveau de protection	IP65
Normes de qualité	CE