

Presse Isostatique À Froid Pour La Production De Petites Pièces 400Mpa

Numéro d'article: PCIS



Introduction

Produisez des matériaux uniformément à haute densité avec notre presse isostatique à froid. Idéal pour le compactage de petites pièces dans les environnements de production. Largement utilisé dans la métallurgie des poudres, la céramique et les domaines biopharmaceutiques pour la stérilisation à haute pression et l'activation des protéines.

[En savoir plus](#)

Modèle	PCIS-150	PCIS-200	PCIS-250	PCIS-300
Diamètre intérieur effectif de la chambre haute pression (mm)	150	200	250	300
Profondeur effective de la cavité haute pression (mm)	300	300	300	400/450
Pression de service maximale (MPa)	100-400	100-400	100-400	100-300
Pouvoir	9Kw	9Kw	17.5Kw	17.5Kw
Méthode d'alimentation	Automatique			
Taux de boost	Réglable manuellement ou avec précision			
Milieu de travail	Huile ou eau + inhibiteur de rouille			
IHM	Écran texte ou écran tactile			
Interface d'exportation de données	USB			
Méthode de refroidissement	Eau froide			