

# Four De Pressage Sous Vide Dentaire

Numéro d'article: KT-DP10



## Introduction

Obtenez des résultats dentaires précis avec le four à presser sous vide dentaire. Étalonnage automatique de la température, plateau à faible bruit et fonctionnement de l'écran tactile. Commandez maintenant!

[En savoir plus](#)

Vitesse de chauffe	200°C/minute maximum. (392 °F/minute)
Température maximale	1200°C maximum (2283°F)
Temps de maintien de la température maximale	2 heures
Niveau de vide	1-101 %
Alimentation électrique	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Courant nominal	14,5 ampères à 110 V 7,0 ampères à 230 V
Puissance de sortie nominale	max 1500w
Dimension	H27cm x L36cm x P70cm
Diamètre de la chambre de cuisson	9cm(3.5")
Poids net	23Kg
Poids avec emballage	26.5Kg