

## Cellule Électrolytique À Bain D'Eau À Double Couche

Numéro d'article: ELCWD



### Introduction

Découvrez la cellule électrolytique à température contrôlable avec un bain-marie à double couche, une résistance à la corrosion et des options de personnalisation. Spécifications complètes incluses.

[En savoir plus](#)

spécification	50 ml ~ 250 ml
Plage de température applicable	0 ~ 60°C
Formulaire scellé	Fil + Tablier
Matériel	Verre au bore + PTFE
Trou de cellule électrolytique	Trois trous d'électrode (6 mm), deux trous d'air (3 mm), des ouvertures personnalisées sont disponibles
spécification	50 ml ~ 500 ml
Plage de température applicable	0 ~ 60°C
Matériel	Verre au bore + PTFE
Trou de cellule électrolytique	Trois trous d'électrode (6 mm), des ouvertures personnalisées sont disponibles