

Machine D'essai Des Filtres (Fpv)

Numéro d'article: RPM-06



Introduction

Cette machine permet de tester les propriétés de dispersion des polymères tels que les pigments, les additifs et les mélanges maîtres par extrusion et filtration.

[En savoir plus](#)

Modèle No.	RPM-06A	RPM-06B
Système de contrôle	Commande par ordinateur	
Diamètre de la vis	20/25/30mm (ou personnalisé)	
Puissance du moteur principal	4KW (ou personnalisé)	
Rapport longueur/diamètre (L/D)	28:1	
Vitesse de rotation de la vis	0-95rpm Régulation de la vitesse par conversion de fréquence	
Capteur de pression	0-35Mpa	
Filtre	Selon la norme EN13900-5:2005	Selon la norme ASTM
Dimensions extérieures mm(L*P*H)	1553*650*1350mm	1553*650*1350mm
Poids (kg)	Environ 350kg	Environ 300 kg
Alimentation électrique	3φAC380V	