

# Broyeur À Billes Planétaire Horizontal

Numéro d'article: KT-P400H



## Introduction

Améliorez l'uniformité de vos échantillons grâce à nos broyeurs planétaires horizontaux. Le KT-P400H réduit le dépôt de l'échantillon et le KT-P400E a des capacités multidirectionnelles. Sûrs, pratiques et efficaces, ils sont dotés d'une protection contre les surcharges.

[En savoir plus](#)

Principe de broyage	Force d'impact et de frottement
Matériaux adaptés	Petites et moyennes-basses duretés ; fragiles ; secs ou humides
Taille d'entrée des matériaux	
Taille de sortie des matériaux	0,1-20 um
Volume de traitement	
Vitesse de rotation du pot de broyage	0-900 r/min
Matériau du pot de broyage	Carbure de tungstène ; Céramique ; Agate ; Acier inoxydable ; Acier trempé ; Nylon, etc.
Nombre de bords de broyage	4 pièces
Volume du pot de broyage	100 ml
Matériau de la bille de broyage	Carbure de tungstène ; Zircone ; Alumine ; Agate ; Acier inoxydable, etc.
Puissance du moteur	250W
Poids net	35 kg
Dimensions de l'appareil	L320 * L410 * H510 mm
Niveau de protection	IP65
Normes de qualité	CE