

Support De Stockage De Verre Ito/Fto / Support De Retournement / Support De Stockage De Plaquettes De Silicium

Numéro d'article: PTFE-18



Introduction

Le rack de stockage de verre ITO/FTO, le rack de retournement et le rack de stockage de plaquettes de silicium peuvent être utilisés pour l'emballage, le retournement et le stockage de plaquettes de silicium, de puces, de plaquettes de germanium, de plaquettes de verre, de plaquettes de saphir, de verre de quartz et d'autres matériaux.

[En savoir plus](#)

Modèle	4 pouces 25 pièces	4 pouces 50 pièces	5 pouces 25 pièces	5 pouces 50 pièces	6 pouces 25 pièces	8 pouces 25 pièces	12 pouces 25 pièces
Diamètre extérieur	122 mm	122 mm	149 mm	149 mm	180 mm	245 mm	350 mm
Diamètre intérieur de l'éponge non comprise	110 mm	110 mm	138mm	138mm	*	*	320mm
Diamètre intérieur de l'éponge	104 mm	104 mm	127 mm	127 mm	*	*	300 mm
hauteur	29 mm	56 mm	45 mm	55 mm	43 mm	40 mm	60 mm

Instructions Ce produit est une boîte plate pour plaquettes de silicium qui peut contenir 25 ou 50 pièces de produits d'un diamètre de 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm et 300 mm. Elle peut être utilisée pour l'emballage, le transport et le stockage de plaquettes de silicium, de puces, de plaquettes de germanium, de plaquettes de verre, de plaquettes de saphir, de verre de quartz et d'autres matériaux.

Modèle	2 pouces 25 pièces	3 pouces 25 pièces	4 pouces 25 pièces	6 pouces 25 pièces
Taille extérieure	160*62*62mm	160*88*88mm	165*145*122mm	180*142*185mm
Capacité	Peut être équipé de 25 pièces d'un diamètre de 50mm	Peut être équipé de 25 pièces d'un diamètre de 76mm	Peut être équipé de 25 pièces d'un diamètre de 100mm	Peut être équipé de 25 pièces d'un diamètre de 150 mm
Matériau	PP	PP	PP	PP
Couleur	Translucide	Translucide	Translucide	Translucide
Poids	155g	240g	400g	600g