

# Bocal À Formol Pour Échantillon De Laboratoire Flaçon D'échantillon Scellé

Numéro d'article: KTG-3



## Introduction

Les flacons à spécimens sont utilisés pour collecter et conserver les spécimens d'animaux et de plantes.

[En savoir plus](#)

| Caractéristiques techniques | Hauteur totale | Hauteur du flaçon | Diamètre de la bouteille | Diamètre du fond | Diamètre extérieur de l'embouchure de la bouteille |
|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|--|
| 45*65mm                     | 105 mm         | 78 mm             | 45                       | 59 mm            | 44   |
| 45*90mm                     | 132mm          | 106mm             | 45                       | 59mm             | 54   |
| 45*120mm                    | 168mm          | 136mm             | 45                       | 58mm             | 54   |
| 45*150mm                    | 189mm          | 165mm             | 45                       | 60 mm            | 56   |
| 60*90mm                     | 135 mm         | 105 mm            | 60                       | 76 mm            | 68   |
| 60*120mm                    | 170 mm         | 135mm             | 60                       | 75mm             | 68   |
| 60*150mm                    | 200mm          | 166 mm            | 60                       | 75mm             | 69   |
| 60*180mm                    | 228mm          | 196mm             | 60                       | 74mm             | 69   |
| 75*90mm                     | 140mm          | 104mm             | 75                       | 95mm             | 85   |
| 75*120mm                    | 172 mm         | 135 mm            | 75                       | 92mm             | 87   |
| 75*150mm                    | 200mm          | 166 mm            | 75                       | 93mm             | 87   |
| 75*180mm                    | 230mm          | 198mm             | 75                       | 94mm             | 84   |
| 90*90mm                     | 146 mm         | 105 mm            | 90                       | 109mm            | 98   |
| 90*120mm                    | 183mm          | 136mm             | 90                       | 109mm            | 98   |
| 90*150mm                    | 205mm          | 165mm             | 90                       | 111mm            | 101  |
| 90*180mm                    | 233mm          | 198mm             | 90                       | 109mm            | 98   |