

# Agitateur Orbital Oscillant De Laboratoire

Numéro d'article: KTL-5



## Introduction

L'agitateur orbital Mixer-OT utilise un moteur sans balais, qui peut fonctionner pendant longtemps. Il convient aux tâches de vibration des boîtes de culture, des flacons et des béchers.

[En savoir plus](#)

Modèle	Mélangeur-OS 2s
Tension d'alimentation	AC100-240V/DC24V
Fréquence	50-60Hz
Mode d'affichage	Écran LCD
Puissance de sortie du moteur	40W
Mode d'oscillation	Piste
Charge maximale	7,5 kg
Puissance de sortie du moteur	40W
Plage de vitesse	30-250 tr/min
Type de moteur	Moteur sans balais
Plage de temps	1min-24h ou permanent
Poids net	13 kg
Dimensions de l'appareil	360×420×100mm