

Four À Atmosphère Contrôlée À Bande Maillée

Numéro d'article: KT-MB



Introduction

Découvrez notre four de frittage à bande maillée KT-MB - parfait pour le frittage à haute température de composants électroniques et d'isolateurs en verre. Disponible pour les environnements à l'air libre ou à atmosphère contrôlée.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-MB20	KT-MB30	KT-MB35	KT-MB60	KT-MB65
Température de fonctionnement	RT-1000°C				
Précision de contrôle	±1°C				
Élément chauffant	Chauffage FEC				
Largeur de la bande de mailles	200 mm	300 mm	350 mm	600 mm	650 mm
Hauteur effective	50 mm	60 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Quantité de zones chaudes	7	7	8	9	12
Longueur totale	7200mm	7200 mm	7200 mm	7650 mm	13380 mm
Les dimensions et les exigences des clients sont acceptées.					