

Mini-Broyeur Planétaire

Numéro d'article: KT-P400



Introduction

Découvrez le broyeur planétaire de bureau KT-P400, idéal pour broyer et mélanger de petits échantillons en laboratoire. Il offre des performances stables, une longue durée de vie et une grande praticité. Les fonctions comprennent le chronométrage et la protection contre les surcharges.

[En savoir plus](#)

Principe de broyage	Force d'impact et de frottement
Matériaux adaptés	Petite et moyenne-faible dureté ; fragiles ; Secs ou humides
Taille d'entrée des matériaux	< 2 mm
Taille de sortie des matériaux	0,1-20 um
Volume de traitement	< 400 ml
Vitesse de rotation du pot de broyage	0-900 r/min
Matériau du pot de broyage	Carbure de tungstène ; Céramique ; Agate ; Acier inoxydable ; Acier trempé ; Nylon, etc.
Nombre de bords de broyage	4 pièces
Volume du pot de broyage	< 100 ml
Matériau de la bille de broyage	Carbure de tungstène ; Zircone ; Alumine ; Agate ; Acier inoxydable, etc.
Puissance du moteur	250W
Poids net	35 kg
Dimensions de l'appareil	L500 * L300 * H350 mm
Niveau de protection	IP65
Normes de qualité	CE