

Mini Réacteur Haute Pression Ss

Numéro d'article: KV-3H



Introduction

Mini réacteur haute pression SS - Idéal pour les industries de la médecine, de la chimie et de la recherche scientifique. Température de chauffage et vitesse d'agitation programmées, jusqu'à 22 MPa de pression.

[En savoir plus](#)

Modèle	25ml	50ml	100ml	300ml	500ml
Matériau du réacteur	Acier inoxydable 304/316L				
Température de travail	260 ° C				
Pression de travail max.	22Mpa				
Méthode de chauffage	Chauffe-ballon modulaire				
Puissance de chauffage	600W		800W		
Méthode d'agitation	Agitation magnétique/Agitation mécanique par couplage magnétron				
Raccord	Vannes d'entrée/sortie, manomètre, thermomètre				