

Broyeur À Mortier

Numéro d'article: KT-MG200



Introduction

Le broyeur de mortier KT-MG200 peut être utilisé pour mélanger et homogénéiser des poudres, des suspensions, des pâtes et même des échantillons visqueux. Il peut aider les utilisateurs à réaliser l'opération idéale de préparation des échantillons avec une plus grande régularité et une meilleure répétabilité.

[En savoir plus](#)

| | |
|---|---|
| Matériaux appropriés | doux dur cassant pulpeux |
| Type de traitement | broyage |
| Taille maximale d'injection | |
| Taille des particules de l'échantillon | |
| Capacité de traitement efficace par lot | 10-190ml |
| Vitesse maximale | 100 tr/min |
| Volume du mortier | 700 ml |
| Matériau du mortier | Zircone Carbure de tungstène Onyx Acier inoxydable Disponible |
| Matériau du pilon | Zircone Carbure de tungstène Onyx Acier inoxydable Disponible |
| Matériau du pilon | Acier inoxydable de type 304 |
| Réglage de la pression du pilon et du pilon | Ajuster la poignée verticalement |
| Réglage de la position du fouloir et du pilon | Bouton de réglage latéral |
| Matériau du racleur | PTFE Nylon En option |
| Réglage du racloir | Pression réglable Position latérale réglable |
| Réglage de la durée de broyage | 9999 h min s |
| Réglage du temps d'arrêt | 9999 h min s |
| Méthode de broyage | Broyage à sec Broyage humide Broyage cryogénique |
| Poids net | 38 kg |
| Dimensions totales | 310*330*430 mm |
| Description électrique | 110-220V, 50-60Hz, 150W |
| Niveau de protection | IP65 |
| Normes de qualité | CE |