

Cellule Électrolytique Multifonctionnelle Bain-Marie Monocouche / Double Couche

Numéro d'article: ELCM



Introduction

Découvrez nos bains-marie à cellules électrolytiques multifonctions de haute qualité. Choisissez parmi des options à simple ou double couche avec une résistance supérieure à la corrosion. Disponible dans des tailles de 30 ml à 1000 ml.

[En savoir plus](#)

spécification	30 ml ~ 1000 ml
Plage de température applicable	0 ~ 60°C
Matériel	Verre + PTFE
Feuille conductrice de travail	Cuivre / Titane