

# Broyeur Ouvert Pour Le Broyage Du Caoutchouc Broyeur À Deux Cylindres De Type Ouvert

Numéro d'article: RPM-04



## Introduction

La machine de traitement du caoutchouc est conçue pour le mélange et la dispersion de polymères à haute molécularité tels que le caoutchouc, les matières premières plastiques, les pigments, les mélanges-mâtres, etc.

[En savoir plus](#)

Modèle No.	RPM-04A	RPM-04B	RPM-04C
Vitesse du rouleau	Vitesse fixe	Variateur de fréquence simple	Variateur à double fréquence
Mode de contrôle	Contrôle PID ou contrôle par programme PLC		
Taille du rouleau	120*350mm (ou personnalisé)		
Mode de chauffage	chauffage électrique / chauffage à l'huile		
Mode de refroidissement	Pas de refroidissement ou refroidissement par l'eau du robinet (en option)		
Réglage de l'écartement des rouleaux	Réglage manuel ou électrique de l'écartement		
Mode de basculement	Retournement manuel ou automatique		
Dispositif de sécurité	Système d'arrêt en marche arrière ou d'ouverture d'urgence		
Puissance du moteur	0,75KW ou personnalisé * 1	0,75KW ou personnalisé * 2	
Volume (LxPxH)	1100*560*1150mm		
Poids (kg)	400 kg	450 kg	
Alimentation électrique	3φAC380V		

\*Des modèles spéciaux peuvent être conçus et fabriqués selon les besoins du client.