

## Fenêtres Optiques

Numéro d'article: cvdm-08



### Introduction

Fenêtres optiques diamant : transparence infrarouge à large bande exceptionnelle, excellente conductivité thermique et faible diffusion dans l'infrarouge, pour les applications de fenêtres laser IR et micro-ondes haute puissance.

[En savoir plus](#)

Diamètre:	65mm (F150mm sur demande)
épaisseur:	1mm
Platitude:	4um/cm
Avec une plus grande transparence	
Épaisseur:	□ 0,3 mm
Taille:	□ 20 diamètre