

Machine Puissante De Broyage De Plastique

Numéro d'article: KT-HX



Introduction

Les puissants broyeurs de plastique de KINTEK traitent de 60 à 1350 KG/H de divers plastiques, ce qui est idéal pour les laboratoires et le recyclage. Durables, efficaces et personnalisables.

[En savoir plus](#)

Modèle	180	250	300	400	500	600	700	800
Capacité de broyage KG/H	60-110	160-210	215-320	270-480	420-730	470-820	580-950	670-1350
Tension V	220/380V	380V						
Puissance du moteur KW	2.2	4	5.5	7.5	11	15	22	30
Puissance du moteur HP	3	5	7.5	10	15	20	30	40
Diamètre de rotation MM	195	220	220	220	250	275	310	380
Nombre de lames	6+2	9+2	9+2	12+2	15+2	18+4	21+4	24+4
Nombre de griffes	Aucune	12+2	15+2	18+2	21+2	27+4	Aucun	Aucune
Nombre de lames plates	Aucun	3+2	3+2	3+2	6+2	6+4	6+4	6+4
Ouverture de l'écran MM	6	8	8	8	10	10	12	12
Taille de l'orifice d'alimentation MM	180×180	260×180	310×220	420×250	510×280	610×310	720×420	820×470
Dimensions globales CM	75×55×95	95×63×102	105×68×120	114×80×128	140×102×152	150×114×160	155×124×185	185×140×202
Poids de la machine KG	125	230	320	440	580	750	1000	1450