

## Bille En Céramique De Zircon - Usinage De Précision

Numéro d'article: KM-G03



### Introduction

la boule en céramique de zircon a les caractéristiques de haute résistance, de dureté élevée, de niveau d'usure PPM, de ténacité élevée à la rupture, de bonne résistance à l'usure et de gravité spécifique élevée.

[En savoir plus](#)

1mm	2,778 mm	4,763 mm	6,747 mm	9.0mm	12,7 mm	16,668 mm	25,0 mm	40mm
1,2 mm	3.0mm	5.0mm	7.0mm	9,525 mm	13,494 mm	17,4625 mm	25,4 mm	50mm
1,5 mm	3.175mm	5,556 mm	7.144mm	10.0mm	14mm	18,256 mm	28mm	
1.588mm	3,5 mm	5.953mm	7.938mm	10.318mm	14,288 mm	19,05 mm	28,575 mm	
2,0 mm	3.969mm	6.0mm	8.0mm	11.1125mm	15,0 mm	20.0mm	30.0mm	
2.381mm	4.0mm	6,35 mm	8,5 mm	11.509mm	15,875 mm	20,638 mm	35mm	
2,5 mm	4,5 mm	6,5 mm	8.731mm	12.0mm	16,0 mm	22,225 mm	38,1 mm	