

Boîte De Culture/Boîte D'évaporation/Boîte De Culture Bactérienne En Ptfе/Résistant Aux Acides Et Aux Alcalis Et Résistant Aux Températures Élevées

Numéro d'article: PTFE-26



Introduction

Le plat d'évaporation en polytétrafluoroéthylène (PTFE) est un outil de laboratoire polyvalent connu pour sa résistance aux produits chimiques et sa stabilité à haute température. Le PTFE, un polymère fluoré, offre des propriétés anti-adhérentes et une durabilité exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour diverses applications dans la recherche et l'industrie, notamment la filtration, la pyrolyse et la technologie des membranes.

[En savoir plus](#)

| Modèle | Diamètre extérieur du fond (mm) | Diamètre intérieur de l'embouchure (mm) | Hauteur totale (mm) | Épaisseur du fond (mm) | Épaisseur de la paroi (mm) |
|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------|------------------------|----------------------------|
| Peu profond20mm | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 |
| Peu profond30mm | 30 | 25 | 10 | 5 | 2.5 |
| Peu profond 40 mm | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| Peu profond50mm | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| Peu profond60mm | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 |
| Peu profond80mm | 80 | 70 | 10 | 5 | 5 |
| Peu profond90mm | 90 | 80 | 10 | 5 | 5 |
| Peu profond100mm | 100 | 90 | 10 | 5 | 5 |
| Faible profondeur 120 mm | 120 | 110 | 10 | 5 | 5 |
| Profondeur 20 mm | 20 | 15 | 20 | 5 | 2.5 |
| Profondeur30mm | 30 | 25 | 20 | 5 | 2.5 |
| Profondeur 40 mm | 40 | 30 | 20 | 5 | 5 |
| Profondeur50mm | 50 | 40 | 20 | 5 | 5 |
| Profondeur60mm | 60 | 50 | 20 | 5 | 5 |
| Profondeur 80 mm | 80 | 70 | 20 | 5 | 5 |
| Profondeur90mm | 90 | 80 | 20 | 5 | 5 |
| Profondeur 100 mm | 100 | 90 | 20 | 5 | 5 |
| Profondeur 120 mm | 120 | 110 | 20 | 5 | 5 |

| Modèle | Longueur extérieure (mm) | Longueur intérieure (mm) | Hauteur (mm) | Epaisseur du fond (mm) | Epaisseur de la paroi (mm) |
|------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|
| Carré40mm | 40 | 30 | 20 | 5 | 5 |
| Carré50mm | 50 | 40 | 20 | 5 | 5 |
| Carré60mm | 60 | 50 | 20 | 5 | 5 |
| Carré70mm | 70 | 60 | 20 | 5 | 5 |
| Carré80mm | 80 | 70 | 20 | 5 | 5 |
| Carré90mm | 90 | 80 | 20 | 5 | 5 |
| Carré100mm | 100 | 90 | 20 | 5 | 5 |
| Carré110mm | 110 | 100 | 20 | 5 | 5 |
| Carré120mm | 120 | 110 | 20 | 5 | 5 |