

# Moule De Scellement Et De Déscellement Moule De Scellement Pour Piles Boutons

Numéro d'article: PCKM



## Introduction

Le moule de scellage et de désassemblage simple peut être utilisé directement sur les presses à comprimés ordinaires, ce qui permet de réduire les coûts, est pratique et rapide, et peut être utilisé pour encapsuler et désassembler les piles boutons. D'autres spécifications peuvent être personnalisées.

[En savoir plus](#)

Spécifications techniques	Moule de scellement et de descellement	Moule de scellement de pile bouton-1	Moule de scellement de pile bouton-2
Fonction du moule	Scellage et descellage	Scellement	Scellement
Pression de scellement	Généralement entre 0,8 et 1,2 tonne		
Pression d'enlèvement	Généralement entre 0,4 tonne	/	
Dimensions et poids	/	Φ60*140mm(L*H) 1,85kg	

Diagramme des dimensions du moule de scellement