

## Bateau Demi-Cercle En Creuset En Céramique D'Alumine (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) Avec Couvercle

Numéro d'article: KM-C03



### Introduction

Les creusets sont des récipients largement utilisés pour la fusion et le traitement de divers matériaux, et les creusets semi-circulaires en forme de bateau conviennent aux exigences spéciales de fusion et de traitement. Leurs types et utilisations varient selon le matériau et la forme.

[En savoir plus](#)

5 ml (40x25x17mm)	17 ml (55x35x22mm)	42 ml (100x40x25mm)	97 ml (250x40x19mm)	9ml avec couvercle (100x20x15mm)
7 ml (100x20x20mm)	18 ml (80x30x16mm)	48 ml (100x45x22mm)	110 ml (100x65x30mm)	20ml avec couvercle (100x30x20mm)
9 ml (65x25x16mm)	20 ml (100x30x20mm)	58 ml (60x55x40mm)	1025 ml (200x130x60mm)	30ml avec couvercle (100x35x18mm)
9 ml (100x20x15mm)	30 ml (100x35x18mm)	60 ml (150x40x20mm)	700 ml (150x150x60mm)	40ml avec couvercle (100x40x20mm)
9,5 ml (38 x 34 x 19 mm)	40 ml (60x54x24mm)	65 ml (100x50x30mm)	800 ml (180x120x45mm)	42ml avec couvercle (100x40x25mm)
12 ml (40x35x25mm)	40 ml (100x40x20mm)	85 ml (115 x 55 x 28 mm)	7ml avec couvercle (100x20x20mm)	65ml avec couvercle (100x50x30mm)
700ml avec couvercle (150x150x60mm)				