

# Cellule Électrolytique Optique À Fenêtre Latérale

Numéro d'article: ELCOS



## Introduction

Vivez des expériences électrochimiques fiables et efficaces avec une cellule électrolytique optique à fenêtre latérale. Bénéficiant d'une résistance à la corrosion et de spécifications complètes, cette cellule est personnalisable et conçue pour durer.

[En savoir plus](#)

Caractéristiques	50 ml ~ 1000 ml
Plage de température applicable	0 ~ 60°C
Formulaire de scellement	fil
Matériel	verre + PTFE
Trou d'ouverture de la cellule électrolytique	Trois trous d'électrode (6 mm), deux trous d'air (3 mm), des ouvertures personnalisées sont disponibles
Caractéristiques	50 ml ~ 1000 ml
Plage de température applicable	0 ~ 60°C
Formulaire de scellement	fil
Matériel	PTFE
Trou d'ouverture de la cellule électrolytique	Trois trous d'électrode (6 mm), deux trous d'air (3 mm), des ouvertures personnalisées sont disponibles