

# Moule De Presse De Forme Spéciale

Numéro d'article: PMT



## Introduction

Découvrez les moules à haute pression pour formes spéciales destinés à diverses applications, des céramiques aux pièces automobiles. Idéal pour un moulage précis et efficace de formes et de tailles variées.

[En savoir plus](#)

Modèle d'instrument	PMT
Forme de l'échantillon	
Chauffage de la matrice	Acier à outils allié :Cr12MoV
Dureté du pénétrateur	HRC60-HRC62
Taille de l'échantillon	Φ6Φ8Φ10Φ15Φ20mm(M)
Profondeur de la cavité	40mm (N)
Dimensions	Φ53*120mm (L*H)
Poids	1,4 kg
Diagramme de la taille de la presse à poudre hydraulique	