

# Pompe À Vide À Circulation D'Eau Verticale

Numéro d'article: KV-1



## Introduction

Vous recherchez une pompe à vide à circulation d'eau fiable pour votre laboratoire ou votre petite industrie ? Découvrez notre pompe à vide à circulation d'eau verticale avec cinq robinets et une plus grande quantité d'aspiration d'air, parfaite pour l'évaporation, la distillation, etc.

[En savoir plus](#)

Modèle	SHZ-C
Orifice de vide	5
Débit à port unique	10L/Min
Pression du vide	0.098Mpa
Débit de la pompe	80L/Min
Tête de pompe	12M
Matériau de la tête de pompe	SS304/PTFE
Volume du réservoir	50L
Puissance du moteur	370W
Dimensions	440*340*830mm
Lester	37Kg