

## Unité De Distillation D'Eau Murale

Numéro d'article: KT-C01



### Introduction

L'unité de distillation d'eau murale peut être installée au mur et est conçue pour produire de l'eau distillée de haute qualité en continu, automatiquement et efficacement à faible coût économique.

[En savoir plus](#)

Modèle	KT-3.5~4.5L/h
Source de courant	AC220V~240V/50Hz -60Hz
Sortie d'eau	3.5-4.5L/h
Pouvoir	1.5Kw x2
Poids net	7 kg/ensemble
Poids brut	8 kg/ensemble
Taille de boîte	740x400x140mm/ensemble
Volume de l'évaporateur	5,5 litres
PH	5-6