

Équipement De Raffinage Des Déchets Plastiques

Numéro d'article: WPRE



Introduction

Cet appareil est chauffé par un four de chauffage rotatif horizontal, qui peut être utilisé pour une production continue et une capacité de traitement ; 20 à 30 tonnes/jour peuvent traiter l'huile de pneu pour produire du diesel et des sous-produits.

[En savoir plus](#)

Modèle	Débit quotidien	
LL-10	10 tonnes/jour	Continu
LL-20	20 tonnes/jour	Continu
LL-30	30 tonnes/jour	Continu
LL-50	50 tonnes/jour	Continu
LL-100	100 tonnes/jour	Continu