

Cellule Électrolytique À Bain D'Eau - Optique Double Couche De Type H

Numéro d'article: ELCHD



Introduction

Cellules électrolytiques à bain d'eau optique de type H à double couche, avec une excellente résistance à la corrosion et une large gamme de spécifications disponibles. Des options de personnalisation sont également disponibles.

[En savoir plus](#)

| | |
|---------------------------------|---|
| spécification | 10 ml ~ 1000 ml |
| Plage de température applicable | 0 ~ 60°C |
| Formulaire scellé | Fil + Tablier |
| Matériel | Verre au bore + PTFE |
| Trou de cellule électrolytique | Trois trous d'électrode (6 mm), deux trous d'air (3 mm), des ouvertures personnalisées sont disponibles |